

Mellanlägg i stenkross

Förslitning

✓ Tryck av krossplatta

Funktion

✓ Mellanlägg "offerplåt"

Bearbetning

✓ Plasmaskärning
✓ Lös montering i fack

Jämförande tester



LedinsGrusAB
ledinsgrus.se 0570-32044 Gunnarskog

Jämförda lösningar	Antal byten/vändningar av krossplatta
450HB plåt, tjocklek 8 mm	2 byten/vändningar
CREUSABRO® 8000® plåt, tjocklek 6 mm	minst 4 byten/vändningar

CREUSABRO® 8000®
minst +100%

BERGS
MEKANISKA